

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	24,4 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Beállítási szög κ	20 fok
belső hűtés	igen
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm
Sorozat	Power Q
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R

Kinyúlási hossz $L_1$	70 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,82 fok
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró