

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	12,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Vágóél Ø D _c	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
belső hűtés	igen
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Szár Ø D _s h6	20 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm

Interpolációs marás a_p	1 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,62 fok
Beállítási szög κ	20 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró