

**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

## Műszaki leírás

Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020K11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 11
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Csavar alátétlapkához	259027 2
Teljes hossz L	125 mm

Alátétlapka	259033 3
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 3	259027 3
Alátétlapka Típus 1	269007 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500