

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	100 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	8,4 mm
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	2,39 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Beállítási szög $\kappa$	20 fok
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró