

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	1,62 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Beállítási szög κ	20 fok
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,4 mm
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	34 mm
belső hűtés	igen
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró