

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:
16/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	26 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	8,4 mm
Felfogó menet M	M8
Interpolációs marás a _p	1 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	2,39 fok
belső hűtés	igen
$\varnothing D_2$	13 mm
Teljes hossz L_{ges}	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró