

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	12,4 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,62 fok
Interpolációs marás Ø D _{min}	34 mm
Felfogó menet M	M10

Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Power Q
$\varnothing D_2$	18 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró