

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	17,4 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	1 mm

Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
belső hűtés	igen
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,15 fok
Felfogó menet M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	35 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró