

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z:
42/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	7
Sorozat	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	34,4 mm

Beállítási szög κ	20 fok
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,58 fok
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Interpolációs marás a_p	1 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró