

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Ferde bemarási szög α_{max}	0,44 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	26,25 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	59 mm
Kinyúlási hossz L_1	65 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás Ø D_{max}	62 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------