

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,25 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	48 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	6 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	170 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,6 fok
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Vágóél Ø D_c	25 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás Ø D_{\min}	45 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D_3	20 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------