

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	44,25 mm
Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,26 fok
Szár Ø D_s h6	32 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás Ø D_{\min}	95 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	6 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás Ø D_{\max}	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------