

**Sarokmaró 90° MEV, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	50 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,26 fok
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Interpolációs marás Ø D _{min}	95 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolációs marás Ø D _{max}	98 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	44,25 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------