



Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Lyukasztás nélkül, Ø 150 mm, Szemcsézet: 80



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 567793 80 |
| GTIN | 50051125868209 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás

Kivitel:

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

Felhasználás:

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A), univerzális használható durva, közbenső és zárócsiszoláshoz.

A precíziós **Cubitron™ II** csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a **gyorsabb leválasztás** és **egyenletesebb felületi finis** következtében.

Műszaki leírás

| | |
|------------|--------|
| Tárcsa Ø | 150 mm |
| Sorozat | 775L |
| Szemcsézet | 80 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Csiszolóanyag | Cubitron™ II |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 150 mm |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |