

**Tépőzáras csiszolótárcsa 237AA (A), Ø 115 mm, Szemcsézet: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567724 600
GTIN	2050002053342
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az **567760 sz. tépőzáras csiszolótányérral** alkalmazva **öntapadó**. Gyors tárcsacsere.

237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből (A) álló finom szerkezetű piramis felülettel.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség **40 m/s**.

Finom és egyenletes csiszolási képhez, minden acélon, nemesacélon, sárgarézen és titán ötvözetben. Kifejezetten kontúrcsiszoláshoz és polírozás előkészítéséhez.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902 – 566950 sz. Ø 50 mm és Ø 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámától.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
----------	--------

3M szemcsézet megnevezés	A30
Gyártó jelölése	237AA Trizact™
Sorozat	237AA
Szemcsézet	600
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		