

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóélel a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	2 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Ferde bevarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------