

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Kinyúlási hossz L ₁	44 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	2 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------