

Garant**Sarokmaró 90°, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215177 32/5 |
| GTIN | 4062406570057 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Kinyúlási hossz L_1 | 70 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 32 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ h6 | 32 mm |
| Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 |
| Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 5 |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 2 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 195 mm |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |

| | |
|----------------------|---------------|
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1 | 219878 1 |
|---------------------------------------------|----------|