

**Garant****Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

### Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Vágóélek száma Z	5
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Felfogó menet M	M16
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	2 mm
Szárkivitel	menettel

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------