

Garant**Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Szárkivitel	menettel

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------