

Garant**Forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával, Morse-kúp (MK): 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321240 5
GTIN	4062406572457
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Pontozó tengely keményfém betéttel a központosításnál nagy abrazív hatással járó felhasználási esetekhez.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Oldalsó lelapolt kiserelő anya**
- **Nagy pontosságú csapágyazás a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Keskeny munkadarabok magas fordulatszámokon történő megmunkálásához és magas darabszámok esetén a sorozatgyártás területén automatikus megrakodással.

Nagy axiális erőkhöz a nehéz forgácsolás területén a speciális csapágyelrendezésnek köszönhetően.

Ház Ø D: 96 mm

Hasznos hossz B: 134 mm

Keményfém Ø H: 18 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 49 mm

Maximális fordulatszám: 2600 min⁻¹

Műszaki leírás

Csúcs hossza C	49 mm
Keményfém Ø H	18 mm
Ház Ø D	96 mm
Maximális fordulatszám	2600 min ⁻¹
Hasznos hossz B	134 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	2000 kg
Morse kúp	MK5
Axiális erő	6,6 kN
Csúcsszög	60 fok
Keményfém betét	igen
Kivitel	forgó
Leszorító csavar	igen
Termék fajtája	Központosító csúcs