

**Garant****Nagy teljesítményű forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával,  
Morse-kúp (MK): 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321245 4
GTIN	4062406572471
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Pontozó tengely keményfém betéttel a központosításnál nagy abrazív hatással járó felhasználási esetekhez.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Oldalsó lelapolt kiserelő anya.**
- **Nagy pontosságú csapágyazás a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Keskeny munkadarabok magas fordulatszámokon történő megmunkálásához és magas darabszámok esetén a sorozatgyártás területén automatikus megrakodással.

**Prémium kivitel.** Nagy körfutási pontosság a **csúcsminőségű csapágyazásnak** köszönhetően. Kifejezetten magas fordulatszámokhoz és nagy axiális erőkhöz. Csiszolási folyamatokhoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Ház Ø D	60 mm
Maximális körfutáshiba	0,003 mm
Munkadarab tömeghez	600 kg
Keményfém Ø H	14 mm
Hasznos hossz B	106 mm
Csúcs hossza C	35 mm
Morse kúp	MK4
Maximális fordulatszám	10000 min <sup>-1</sup>
Axiális erő	6 kN
Csúcsszög	60 fok
Keményfém betét	igen
Kivitel	forgó
Leszorító csavar	igen
Termék fajtája	Központosító csúcs