


**Garant****Központosító satu, automatizáció, Pofaszélesség A: 80Amm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360134 80A
GTIN	4062406572600
Árucikk kategória	30N

**Leírás****Kivitel:**

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.

- **Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.**
- **Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.**
- **Változtatható központbeállítás  $\pm 0,02$  mm.**
- **Edzett működő felületek.**
- **Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.**

**Előny:**

- **Rugalmas, könnyű súlyú.**

Multifunkcionálisan használható.

**Felhasználás:**

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

**Alkalmazható:**

Automatizációs konzol 360164 sz.

**Tartalom:**

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.

4 szorítócsap 90 méret

**Opcionális tartozék:**

360135 – 360151 sz. szorítópofa változás.

**Műszaki leírás**

Hossz	120 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Forgatónyomaték	40 Nm
Szélesség	120 mm
Löket	22 mm
Max. szorítóerő	17 kN
Súly	3,5 kg
Magasság	50 mm
Hozzávaló színkód	ZC 80
Termék fajtája	Gépsatu