


Garant**Központosító satu, automatizáció, Pofaszélesség A: 120Amm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360134 120A
GTIN	4062406572914
Árucikk kategória	30N

Leírás**Kivitel:**

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.

- **Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.**
- **Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.**
- **Változtatható központbeállítás $\pm 0,02$ mm.**
- **Edzett működő felületek.**
- **Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.**

Előny:

- **Rugalmas, könnyű súlyú.**

Multifunkcionálisan használható.

Felhasználás:

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

Alkalmazható:

Automatizációs konzol 360164 sz.

Tartalom:

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.

4 szorítócsap 90 méret

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. szorítópofa változás.

Műszaki leírás

Forgatónyomaték	60 Nm
Hossz	130 mm
Szélesség	120 mm
Pofaszélesség A	120 mm
Löket	25 mm
Max. szorítóerő	25,5 kN
Magasság	50 mm
Súly	5,3 kg
Hozzávaló színekód	ZC120
Termék fajtája	Gépsatu