

Garant**Pneumatikus központosító satu, Típus: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360180 100
GTIN	4062406572945
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Beállítható löket + 5 mm oldalanként.**
- **A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.**
- **A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozicionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.**

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez**.

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. 80 méret pofakínálat.

Műszaki leírás

Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Magasság H	95 mm
L	100 mm
Pofaszélesség A	80 mm

Súly	4,8 kg
Szorító löket	6 mm
Max. szorítóerő	10 kN
B	100 mm
Hozzávaló színekód	PCV 100
Termék fajtája	Gépsatu