

Garant**Pneumatikus központosító satu, IOT, Típus: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360181 160
GTIN	4062406572983
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
- A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
- A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozicionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.

Előny:

- Nyomástároló kettős hatású zárószelleppel.
- A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.
- Forgatás végzése nem szükséges.
- Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.
- 360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez**.

Opcionális tartozék:

360191 sz. csatlakozó blokk.

360183 – 360187 sz. pofakínálat.

Műszaki leírás

L	160 mm
Súly	19 kg
Pofaszélesség A	104 mm
H ₁	175 mm
Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Hozzávaló színekód	PCV 160
Max. szorítóerő	22,5 kN
B	160 mm
Szorító löket	8,5 mm
Magasság H	99,2 mm
Termék fajtája	Gépsatu