

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	TIS
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7415-1

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz