

**Garant****VNMG 160408, Minőség: HU7305-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VN.G 160408 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 400 - 700 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	N
Előtolás $f$	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	400 - 700 m/min
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408

Tűrés	M
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	AM1
Minőség	HU7305-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	bevonat nélkül
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz