


Garant**TNMG 160408, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Árucikk kategória	21G

Leírás

TN.G 160408 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM1
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonat nélkül
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HU7305-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz