

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150612 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	VG
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7130-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz