

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Árucikk kategória	21G

Leírás

VN.G 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz