

Garant**TCMT 16T304, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min**Műszaki leírás**

Minőség	HB7130-2
Cserék / élek száma	3
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm

Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz