


Garant**SCMT 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120404 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7130-2
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz