


Garant**VHM maró HPC, ZOx, Ø f8 DC: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202248 16
GTIN	4045197271570
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Stabil nagyoló maró recés fogazás **nélkül**.Erős maggal, **speciális forgácshornyokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**.**Felhasználás:**

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!****Az ajánlott utódtermék a 202004 sz.**

Műszaki leírás

Száralak	HB
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,12 mm
Nyak Ø D_1	15 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	42 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L_c	36 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	f8
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HB-vel
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	480 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
CuZn	alkalmas	240 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

