

**Garant****GARANT Master Alu Feed VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø DC h7: 6,01-Xmm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 122591 6,01-X |
| GTIN              | 4062406754129 |
| Árucikk kategória | 11E           |

**Leírás****Kivitel:**

**3 élű szerszám, kifejezetten nagy előtolású** felhasználáshoz kifejlesztve alumíniumban. Kitűnően alkalmas **nagy teljesítményfelvételű** gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.

- **Speciális fejlesztésű vágóél geometria, maximális előtolásokhoz, csökkentet forgácsoló nyomáshoz és kontrollált forgácstöréshez tervezve.**
- **Nagy finomságúra köszörült forgácshorony profil a forgácsok biztonságos elvezetéséhez.**
- **Extrém előtolásokat és élettartamot ér el a harmadik vágóélnek köszönhetően.**

A piacvezető szerszám keresztél technológia optimális önközpontosító viselkedést biztosít és egyenetlen felületek megfúrását is lehetővé teszi. A 3 vezetőszalag stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét biztosítja.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Szállítási idő: 10 hét.

Minimális rendelési mennyiség: 5 darab.

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

**Műszaki leírás**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,72 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza $L_c$       | 53 mm         |
| Szár Ø $D_s$                     | 8 mm          |
| Teljes hossz L                   | 91 mm         |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Vágóélek száma Z       | 3                |
| Szabvány               | DIN 6537 L       |
| Tűrés névleges Ø       | h7               |
| Ø tartomány            | 6,01 - 7 mm      |
| Sorozat                | Master Alu       |
| Bevonat                | bevonat nélkül   |
| Szerszámanyag          | VHM              |
| Kivitel                | 6xD              |
| Típus                  | W                |
| Csúcsszög              | 130 fok          |
| Szár                   | DIN 6535 HB, h6  |
| Belső hűtés            | Igen, 25 bar-ral |
| Forgácsolási stratégia | HPC              |
| Semi-Standard          | igen             |
| Színes gyűrű           | sárga            |
| Termék fajtája         | Csigafúró        |

## Felhasználói adatok

|                      | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok        | alkalmas              | 300 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas              | 250 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si         | alkalmas              | 200 m/min      | N       |
| CuZn                 | alkalmas              | 200 m/min      | N       |
| Nedvesen maximum     | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum     | feltételesen alkalmas |                |         |