

**Garant****DCGT 04T002, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DCGT 04T002 HU7315-1 Minőség: HU7315-1  
Forgácstörő: AF  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Bevonat	bevonat nélkül
Minőség	HU7315-1
Forgácstörő	AF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	DC.T 11T308

Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 300 m/min
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz