

Garant**VCGT 050102, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Árucikk kategória	211

Leírás

VCGT 050102 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Minőség	HU7315-1
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	AF

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 300 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGT 050102
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz