



CoAE homlokmenesztő készlet fa dobozban Jobbos forgás, Morse-kúp (MK): 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	327451 4
GTIN	4019208502618
Árucikk kategória	33I

Leírás

Kivitel:

- Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 8–80 mm.
- Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
- Tökéletesen kombinálható a 321720, 321750 vagy 321770 sz. forgócsúcsokkal.

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játégmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Tartalom:

- 1× alaptest 327521 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
- 1× 327661 sz. 6 méretű központosító csúcs 13–24 méretű menesztőtárcsához.
- 1× 327661 sz. 12 méretű központosító csúcs 21–40 méretű menesztőtárcsához.
- 4× menesztőtárcsa a 13 – 100 mm Ø-jű munkatartományhoz, 327601, 327611, 327641 és 327651 sz.
- Fa dobozban, mely helyet biztosít 6 további menesztőtárcsához és 3 központosító csúcshoz.

Figyelem:

CoAE rendszer kerek megtámasztó dugattyúkkal.

Munkatartomány Ø: 13 - 100 mm

Központosító csúcs Ø: 6; 12 mm

Súly: 4,3 kg

Műszaki leírás

Súly	4,3 kg
Munkatartomány Ø	13 - 100 mm
Morse kúp	4
Központosító csúcs Ø	6; 12 mm
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő

Tartozék

CoAE menesztőtárcsa, közvetlen fogazással Balos forgás Munkatartomány Ø 13-24 mm	327611 13-24
CoAE menesztőtárcsa, HM lapokkal Balos forgás Munkatartomány Ø 51-100 mm	327651 51-100
CoAE központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 6 mm	327661 6
CoAE homlokmenesztő alaptest Morse-kúppal Morse-kúp (MK) 4	327521 4
CoAE menesztőtárcsa, közvetlen fogazással Jobbos forgás Munkatartomány Ø 13-24 mm	327601 13-24
	327661 12

CoAE központosító csúcs homlokmenesztőhöz
Központosító csúcs Ø D 12 mm

CoAE menesztőtárcsa, HM lapokkal Jobbos forgás
Munkatartomány Ø 51-100 mm

327641 51-100