

**CoAE homlokmenesztő készlet fa dobozban Jobbos forgás, Morse-kúp (MK): 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma

327451 3

GTIN

Árucikk kategória

33I

Leírás**Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 8–80 mm.**
- **Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.**
- **Tökéletesen kombinálható a 321720, 321750 vagy 321770 sz. forgócsúcsokkal.**

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Tartalom:

- 1× alaptest 327521 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
- 1× 327661 sz. 6 méretű központosító csúcs 13–24 méretű menesztőtárcsához.
- 1× 327661 sz. 12 méretű központosító csúcs 21–40 méretű menesztőtárcsához.
- 4× menesztőtárcsa a 13 – 100 mm Ø-jű munkatartományhoz, 327601, 327611, 327641 és 327651 sz.
- Fa dobozban, mely helyet biztosít 6 további menesztőtárcsához és 3 központosító csúcshoz.

Figyelem:

CoAE rendszer kerek megtámasztó dugattyúkkal.

Műszaki leírás

Központosító csúcs Ø	6; 12 mm
Súly	3,9 kg
Munkatartomány Ø	13 - 100 mm
Morse kúp	3
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő

Tartozék

CoAE központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 12 mm	327661 12
CoAE központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 6 mm	327661 6
CoAE homlokmenesztő alaptestMorse-kúppal Morse-kúp (MK) 3	327521 3