

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{\min}	54 mm
Vágóélek száma Z	4
Felfogó menet M	M16
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,45 mm
belső hűtés	igen
Ø D_2	28,7 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	62 mm

Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	2,06 fok
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2

219878 2