

Garant**GARANT Master Steel MICRO VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 30xD, AlCrN, Ø DC h6: 1,51-Xmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 121231 1,51-X |
| GTIN | 4062406754464 |
| Árucikk kategória | 10F |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mikrofúró univerzális anyaghasználatra, acélmegmunkálási fő területtel. Maximális folyamatbiztonság a **teljes rendszer pontosan egymáshoz igazodó szerszámainak és kiszélesített vezetőszalagnak** köszönhetően. Nagyon kicsi átmérő fúrása a maximális mélységig az előzetes vezetőfuratot követően. **A magátmérő és a forgácstér méretének optimális kompromisszuma az optimális forgácselvezetés** érdekében - hosszabb forgácsú anyagok esetén is. A **megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat és élettartam** gazdaságos fúrási folyamatot eredményez, a legkisebb furatátmérő esetén is ezzel egyidejűleg nagy L/D arány mellett.

Figyelem:

A mikrofúró folyamatbiztos használatához 8xD-től **legalább 4xD vezetőfurat** szükséges a 121223 sz. mikro vezetőfúróval. Függőleges megmunkálás és sík munkadarab felület esetén $D_c = \varnothing 1$ mm-től 12xD hosszig nem szükséges a vezetőfurat. Kérjük, mindig ügyeljen a **vezetőfurat forgácsmentességére** a rákövetkező fúrószerszám használata előtt. Javasoljuk egy 90°-os süllyesztés létrehozását megfelelően alkalmas NC központozóval a sikeres vezetőfurat után. Kritikus felhasználás esetén (pl. különösen nagy pontosságú megmunkálás, minimális sorjaképződés, alacsonyabb hűtőfolyadék nyomás) csökkentse a szerszám előtölést 50%-kal az anyagba be- és kilépéskor. Hosszú forgácsú anyagoknál adott esetben **forgácseltávolítás** szükséges 3xD lépésekben egy minimális visszahúzással a vezetőfurat mélységére. Kérjük, ügyeljen az arra alkalmas **szerszám-befogó eszközre** (zsugorbefogó, hidropasztikus szerszám-befogó) 0,003 mm-nél kisebb körfutási pontossággal, a kellően magas **hűtőfolyadék nyomásra** (legalább 30 bar), valamint a hűtőközeg kellően finom **szűrésére** ($D_c < \varnothing 2$ mm, $\leq 0,010$ mm szűrővel; $D_c < \varnothing 3$ mm, $\leq 0,020$ mm szűrővel). A megadott L/D arány a mindenkor mélyfurat fúróval **elérhető minimális fúrásmélységnek** felel meg. Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|------------------|
| Forgácshorony hossza L_c | 51,2 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Teljes hossz L | 84 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 3 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| \varnothing tartomány | 1,51 - 1,6 mm |
| Tűrés névleges \varnothing | h6 |
| Sorozat | Master Steel |
| Bevonat | AlCrN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Kivitel | 30xD |
| Csúcsszög | 128 fok |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | Igen, 40 bar-ral |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró |
| Semi-Standard | igen |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------|---------|
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|---|
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 45 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 50 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 40 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |