

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	115 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Kinyúlási hossz L ₁	59 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	3,22 fok
Ø D ₃	15 mm
Szár Ø D ₅ h6	25 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Beállítási szög κ	15 - 30 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,45 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a_p	1,6 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
--	----------