

**Garant****Másoló- és síkmaró indexálással, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

**Figyelem:**

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Beállítási szög $\kappa$	15 - 30 fok
belső hűtés	igen
Kinyúlási hossz $L_1$	55 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	30 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	105 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	5,37 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Ferde bemarási hossz $L$ az $\alpha_{max}$ -hoz	7,45 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm

Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,7 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	10 mm
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
--	----------