


Garant
VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X3 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208025 19,5X3
GTIN	4045197198891
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alaköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Teli horony: f_z ha $a_p = 0,25 \times D$.

Típus: N

Fogak száma Z: 10

Fogak száma Z: 10

Íves reteszekhez DIN 6888: 3,0×7,5 mm

Nyak Ø D_1 : 5,6 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm²: 0,038 mm

Műszaki leírás

Íves reteszekhez DIN 6888	3,0×7,5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,038 mm
Vágóél Ø D_c	19,5 mm
Fogak száma Z	10
Nyak Ø D_1	5,6 mm

Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	63 mm
Típus	N
Élhossz L _c	3 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró