

Garant**VHM T-horonymaró forgácstörő éllel, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208034 25X11
GTIN	4045197269089
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Új nagyteljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. Az oldalfelületek alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtölést alkalmazzon.

Típus: NF

Fogak száma Z: 6

Fogak száma Z: 6

DIN 650T-hornyokhoz: 14 mm

Nyak Ø D_1 : 12 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s : 16 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Előtölés f_z acélban < 900 N/mm ²	0,034 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
DIN 650T-hornyokhoz	14 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Fogak száma Z	6
Nyak Ø D_1	12 mm

Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Teljes hossz L	82 mm
Típus	NF
Élhossz L_c	11 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges \varnothing	d11
Spirálszög	12 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró