

**Garant**
**VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	208025 22,5X4
GTIN	4045197199119
Árucikk kategória	11X

**Leírás**
**Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alaközörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

**Figyelem:**

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Teli horony:  $f_z$  ha  $a_p = 0,25 \times D$ .

Típus: N

Fogak száma Z: 10

Fogak száma Z: 10

Íves reteszekhez DIN 6888: 4,0×9,0 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 6 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Előtolás  $f_z$  horonymaráshoz acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,038 mm

**Műszaki leírás**

Íves reteszekhez DIN 6888	4,0×9,0 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,038 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	22,5 mm
Fogak száma Z	10
Nyak Ø D <sub>1</sub>	6 mm

Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	63 mm
Típus	N
Élhossz $L_c$	4 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges $\varnothing$	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró