

Garant
VHM száras szögmaró, Form D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208038 38
GTIN	4045197270085
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Szögtűrés ±8'.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

 A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 10

Fogak száma Z: 10

 Nyak Ø D_1 : 15 mm

Teljes hossz L: 80 mm

 Szár Ø D_s : 16 mm

 Élhossz L_c : 16 mm

 Előtolás f_z acélban < 900 N/mm²: 0,045 mm

Műszaki leírás

Nyak Ø D_1	15 mm
Fogak száma Z	10
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,045 mm
Vágóél Ø D_c	38 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Teljes hossz L	80 mm

Élhossz L _c	16 mm
Alak	D
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró