

Garant
VHM T-horonymaró, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208032 25X11
GTIN	4045197269010
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

Típus: N

Fogak száma Z: 6

Fogak száma Z: 6

DIN 650T-hornyokhoz: 14 mm

Nyak Ø D_1 : 12 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s : 16 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
DIN 650T-hornyokhoz	14 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,034 mm
Fogak száma Z	6
Nyak Ø D_1	12 mm

Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	82 mm
Típus	N
Élhossz L _c	11 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	12 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró