

Garant**VHM gravírmáró 60°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208040 6
GTIN	4045197129079
Árucikk kategória	11X

Leírás**Felhasználás:**

Kontúrok gravírozásához.

Figyelem: f_z ha $a_e = 1,0 \times D$ **Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	6 mm
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Fogak száma Z	1
Szár Ø D _s	6 mm
Élhossz L _c	20 mm
Teljes hossz L	54 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Kúpsüllyesztő csúcshög	60 fok

belső hűtés	nem
Szártúrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		