

**Garant****Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

### Figyelem:

**$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Felfogó furat Ø	22 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	39,45 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	1,02 fok
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	102 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	52 mm
Vágóélek száma Z	5
$\varnothing D_3$	42 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Beállítási szög $\kappa$	15 - 30 fok
Interpolációs marás $a_p$	2,5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	94 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
--	----------